

# 脂肪分離機 H-150α/H-155α

操作性に優れたタッチパネル式を搭載



※本体写真はH-150αです。

## <H-150α>

- ゲルベル乳脂計8本架
- マジョニア用ロータ使用可能(オプション)

本体価格  
**¥960,000(税別)**

## <H-155α>

- ゲルベル・バブコック乳脂計12本架兼用
- マジョニア用ロータ使用可能(オプション)

本体価格  
**¥985,000(税別)**

### ◆ゲルベルロータ◆



### ◆ゲルベル・バブコック兼用ロータ◆



### ◆マジョニアロータ◆ ※オプション ¥180,000



## 本体仕様

型式	H-150α	H-155α
品名	バブコック遠心機	ゲルベル・バブコック遠心機(ヒーター付)
回転数	1~1,500[rpm](1[rpm]ステップ)	1~1,500[rpm](1[rpm]ステップ)
最大遠心力	630[×g]	630[×g]
制御方式	タッチパネルシーケンサー及びインバーター制御	タッチパネルシーケンサー及びインバーター制御
メモリ	最大10メモリ	最大10メモリ
タイマー	1~99[min], 1~59[sec](1[min]/[sec]ステップ)	1~99[min], 1~59[sec](1[min]/[sec]ステップ)
温度設定	—	室温~65[°C](1[°C]ステップ) PID制御
電源	AC100[V] 50/60[Hz] 15[A]	AC100[V] 50/60[Hz] 15[A]
寸法	H651×W600×D610[mm]	H651×W600×D610[mm]
重量	約70[kg]	約90[kg]
安全対策	インターロック機構	インターロック機構

☆オプション: タワーライト、回転開始・停止お知らせブザー



http://www.kokusan.co.jp

E-mail: info@kokusan.co.jp

- 東京営業部 〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16  
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877
- 大阪営業部 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)  
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327
- 北海道出張所 〒065-0032 札幌市東区北32条東1-6-2(エクト32 102号)  
TEL(090)3392-2205(直) FAX(011)743-3666
- 九州営業部 〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11(五十鈴ビル本館502号)  
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436



※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。  
 Copyright ©2015 Kokusan Corporation, All Rights Reserved.

20150710④SN